

# LVS-9585



## Système de vérification de codes-barres portable

Le LVS-9585 est une solution portable haute performance permettant une vérification des codes-barres hors ligne par rapport aux normes ISO/IEC, ANSI, et GS1. Doté d'une caméra haute résolution de 5 mégapixels, le LVS-9585 lit et analyse les codes linéaires (1D) et bidimensionnels (2D) jusqu'à 76,19 mm de largeur et jusqu'à 57,15 mm de hauteur. Les codes 1D et 2D DPM jusqu'à 44 mm x 44 mm peuvent être vérifiés selon les normes MIL-STD-130, ISO et GS1. Le LVS-9585 vérifie diverses symbologies, y compris toutes les combinaisons de codes linéaires, 2D (Data Matrix, QR Code et Code Aztec) et linéaires empilés (PDF 417, Micro PDF et codes composites).


Alimenté par un câble USB 2.0 de 3 m, le LVS-9585 vérifie les codes-barres sur un large éventail de surfaces, y compris le métal, les boîtes en carton et les containers d'expédition.

### LVS-9585 : Aperçu

- Vérifie une grande variété de marques directes de pièces, ainsi que les codes-barres 1D et 2D imprimés, avec un modèle unique.
- Le logiciel sélectionne automatiquement les meilleures performances d'éclairage, depuis un éclairage intégré à dôme rouge ou blanc, et selon un angle de 30°
- Valide la qualité d'impression par rapport aux normes ISO/IEC, ANSI, et GS1.
- Valide les codes DPM (marquage direct de pièces) aux normes ISO, MIL-STD-130 et GS1.
- Les options de mise à jour du logiciel incluent la multizones pour la vérification de plusieurs codes-barres, et GS AI content check.
- Conforme à la réglementation 21 CFR Part 11. Compliant Ready
- Exporte les rapports de vérification à la base de données Excel ou SQL.
- Prend en charge 15 langues, avec la possibilité d'en ajouter plus.
- Comprend une carte d'essai de conformité standard étalonnée, traçable par le NIST, pour calibrer le système.
- Support de montage réglable optionnel.

Pour plus d'information sur ce produit, consultez le site [www.microscan.com](http://www.microscan.com).

### LVS-9585 : symbologies disponibles



Veillez consulter la deuxième page pour obtenir une liste complète des symbologies prises en charge.

#### ISO/ANSI pour codes 1D

Les vérificateurs de codes-barres de la série LVS-95XX inspectent l'ensemble des neuf paramètres ISO/ANSI pour les codes-barres linéaires (1D), peuvent identifier les défauts et réaliser une simple validation de lisibilité par l'utilisateur.

#### ISO/ANSI pour codes 2D

La série LVS-95XX vérifie les codes 2D et indique tous les paramètres tels que définis dans la spécification de symbologie applicable.

#### Outils analytiques

De nombreux outils analytiques pour identifier et évaluer les erreurs de codes-barres sont disponibles. Les problèmes sont codés par couleur pour faciliter leur résolution.

#### Logiciel

Le logiciel LVS-95XX comprend les tables de spécification des symboles du système GS1. Les tables GS1 définissent des normes pour la structure des données des codes-barres et déterminent comment maintenir la qualité des codes lors de la création des codes-barres. Microscan propose une formation en ligne sur les tables GS1 et sur la façon dont ils s'appliquent aux différentes organisations.

#### Mise à jour du logiciel : EAIV

L'option de vérification avancée de l'identificateur d'application (Enhanced Application Identifier Verification - EAIV) permet de vérifier que tous les identificateurs d'application GS1, tels que la date d'expiration, le code article international (Global Trade Item Number - GTIN), et le numéro de lot, intégrés dans la structure de données d'un code-barres GS1, correspondent aux données programmées dans la fonction EAIV par l'utilisateur.

#### Options d'autorisation d'utilisateur

Gérez les autorisations grâce au logiciel LVS-95XX : les mots de passe sont stockés dans une base de données locale. Tous les mots de passe sont cryptés, et comptabilisent les tentatives échouées de mot de passe.

Gérez les autorisations grâce à Microsoft Active Directory : les privilèges des utilisateurs sont basés sur l'authentification de Microsoft et les autorisations de LVS-95XX sont attribuées selon l'appartenance à un groupe.

#### Portabilité

Se connecte sur les derniers modèles de tablettes à système d'exploitation Windows.

#### Champ de vision

- 76 mm horizontalement
- 57,15 mm verticalement
- DPM: 44 mm x 44 mm

BIBUS France S.A.S

ZA du Chapotin - 233, rue des Frères Voisin  
69970 CHAPONNAY

Tel : +33 4 78 96 80 00

Email : [contact@bibusfrance.fr](mailto:contact@bibusfrance.fr)

[www.bibusfrance.fr](http://www.bibusfrance.fr) - [www.shop.bibus-france.fr](http://www.shop.bibus-france.fr)

## LVS-9585 SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

### NORMES PRISES EN CHARGE

#### Standards d'application

AIAG/DAMA/JAPIA/Odette  
ALDI  
ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0, 1, 2)  
DHL  
FPMJ  
CIP français  
Spécifications générales GS1  
Directives HDMA  
Code-barres de l'industrie de la santé (HIBC)  
IFAH  
Pharmacode italien  
Japan Codabar  
Laetus Pharmacode  
Laetus Standard  
MIL-STD-130  
Pharmacy Product Number (PPN)  
GS1 ou ISO automatique  
GS1 (NTIN)  
Miniature Pharmacode  
Postal (EIB, USPS IMB/Code 128, POSTNET, Japan Post)  
PZN-big, normal, small (Pharmacode allemand)

#### Certification GS1 US

Data Matrix pour le secteur de la santé  
Data Matrix (ECC 200)  
EAN/UPC  
EAN/UPC et codes étendus  
EAN/UPC avec CC  
GS1 DataBar omnidirectionnel  
ITF-14  
GS1 DataBar-14 avec CC (anciennement RSS-14 avec CC)  
UCC/EAN avec caractères supplémentaires  
UCC/EAN-128  
UCC/EAN-128 avec CC

#### Normes de conformité ISO

ISO/IEC 15415, 15416  
ISO/IEC 15426-1, 15426-2  
ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0)  
Toutes les spécifications de la symbologie ISO/IEC prises en charge

### MÉCANIQUE

Hauteur : 215,9 mm (8,5 po)  
Largeur : 120,6 mm (4,75 po)  
Profondeur : 139,7 mm (5,5 po)  
Poids sans l'emballage : 680g (1lb. 8 oz.)  
Poids à l'expédition (comprend tous les câbles et autres éléments emballés dans le carton d'expédition) : env. 1,51 kg (3 lb. 5 oz.)

### CHAMP DE VISION

76,19 mm (3 po) horizontalement  
57,15 mm (2,25 po) verticalement  
DPM: 44 mm (1.75") x 44 mm (1.75")

### X-DIMENSION MINIMALE DU CODE-BARRES

1D = 4 mils (0,10 mm)  
2D = 5,9 mils (0,15 mm)

### CONFIGURATION PC MINIMALE REQUISE

(PC fourni par le client.)  
Windows® 7 Professional ou  
Windows® 8.1 Professional  
Intel® Core™ i3 ou supérieur  
RAM de 4 Go  
Résolution d'écran 800 x 600  
Un port USB 2.0 disponible par unité

### ÉCLAIRAGE

Type : Red dome (660 nm); White dome, angle de 30°

### SYMBOLOGIES PRISES EN CHARGE

#### Symbologies linéaires (1D)

Codabar  
Code 128, Code 39, Code 93  
DataBar  
DataBar étendu et limité  
DataBar omnidirectionnel  
DataBar empilé et tronqué  
EAN/JAN-13  
EAN/JAN-8  
Enterprise Intelligent Barcode (EIB)  
4-State (4SB)  
GS1-128  
Hanxin Code  
HIBC  
Interleaved 2 of 5 (ITF)  
ITF-14  
Japan Post  
MSI Plessey  
Pharmacode-Italien et Laetus  
PZN 7 et PZN 8  
UPC-A et UPC-E  
USPS-128  
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Customer Barcode)

#### Symbologies bidimensionnelles (2D)

Aztec  
DataBar avec CC-A, CC-B ou CC-C  
EAN/JAN-13 avec CC-A, CC-B ou CC-C  
EAN/JAN-8 avec CC-A, CC-B ou CC-C  
ECC-200 (Data Matrix) comprenant :  
• EIB CMDM  
• CIP français  
• GS1 Data Matrix  
• NTIN et PPN  
GS1-128 avec CCA, CC-B ou CC-C  
MaxiCode  
Micro QR Code  
MicroPDF417  
PDF417  
QR Code  
UPC-A avec CC-A, CC-B ou CC-C  
UPC-E avec CC-A, CC-B ou CC-C  
Remarque : CC = Éléments composites  
Contactez Microscan pour obtenir une liste complète des codes (Data Matrix) ECC-200 pris en charge.

### ÉLECTRIQUE

USB alimenté par 5 VCC @ 180 mA

### COMMUNICATIONS

Câble USB 2.0 de 3 m (10 ft.) avec fiche A et fiche mini B

### CAMÉRA

Caméra de 5 mégapixels. Distance par rapport à l'objet : contact

### ENVIRONNEMENTAL

Température de service : 4 à 46° C (40 à 115° F)  
Humidité relative (Service) : 20% à 80% (sans condensation);  
Humidité relative (Stockage) : 20% à 95% (sans condensation)

### 21 CFR PART 11 COMPLIANT READY

Le LVS-9585 est certifié par GS1 US et est c 21 CFR Part 11 Compliant Ready.

### ÉTALONNAGE

Carte d'essai de conformité étalonnée EAN/UPC (incluse avec le système)

### OPTIONS



#### LVS-9580/9585 Adaptateur pour le bras de support Numéro de pièce 98-9000200-01

L'adaptateur de montage est conçu pour une utilisation avec le bras de support d'Amscope modèle BSS-140. Avec le BSS-140, la solution permet de fixer le vérificateur en position fixe, à une hauteur maximale de 368 mm et selon un ajustement horizontal de 495 mm. Le vérificateur peut pivoter de 360° quand il est monté, ce qui permet un alignement vis-à-vis du symbole de DPM pour une grande variété de pièces.

**Dimensions:** 711 mm (28 po) L x 406 mm (16 po) H x 254 mm (10 po) P

**Poids:** 14,5 kg (32 lb)



### CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ CONÇUES POUR

FCC, CE, UL

### CONFORME RoHS

### CERTIFICATION QMS

[www.microscan.com/quality](http://www.microscan.com/quality)

©2017 Microscan Systems, Inc. SP099C-FR1117. BIBUS/V2.20022018

Garantie – Pour tout renseignement sur les conditions actuelles de garantie concernant ce produit, veuillez consulter le site [www.microscan.com/warranty](http://www.microscan.com/warranty).



**BIBUS France S.A.S**

**ZA du Chapotin - 233, rue des Frères Voisin  
69970 CHAPONNAY**

**Tel : +33 4 78 96 80 00**

**Email : [contact@bibusfrance.fr](mailto:contact@bibusfrance.fr)**

**[www.bibusfrance.fr](http://www.bibusfrance.fr) - [www.shop.bibus-france.fr](http://www.shop.bibus-france.fr)**

BIBUS/V2.21022018